



Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Type: 790503004



Bestelgegevens

Bestelnummer	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Artikelklasse	03H

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte bandschuurmachines met groot vermogen voor de metaalbewerking.

- **Zeer hoge arbeidsveiligheid ten aanzien van rondvliegende vonken.**
- **Zeer economisch in aanschaf met een optimale prijs-/prestatieverhouding.**
- **Meteen te gebruiken. Geen opbouw of montage nodig.**

Levering:

Incl. 1x schuurband 75×2000mm (K 36 R).

Opmerking:

Schuurbanden zie nr. 558310.

Fabrikantnummer: GKS 75

Netspanning: 400 V

Wattage: 3000 W

Maximaal toerental: 3000 min⁻¹

Bandbreedte: 75 mm

Bandlengte: 2000 mm

Technische beschrijving

Netspanning	400 V
Wattage	3000 W
Fabrikantnummer	GKS 75
Bandlengte	2000 mm
Gewicht	45 kg
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Bandbreedte	75 mm
Producttype	Bandschuurmachine