

**Garant****Tool24 Locker – mastersysteem EN, Type: 300/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979310 300/14
GTIN	4062406134778
Artikelklasse	9SA

**Omschrijving****Uitvoering:**

Artikeluitgiftesysteem met vakken van verschillende maten garandeert betrouwbaar en volledig gedocumenteerd uitnemen van losse artikelen. De vakmaten maken opslag van grotere artikelen mogelijk en zijn voorbereid voor het laden van accu's. Een standaard led-binnenverlichting vergemakkelijkt zowel de herkenning van de automatisch openende vakken in donkere omgevingen als het uitnemen zelf. De led-strip langs de vakken ondersteunt eveneens het uitnemen en bijvullen.

Bij mastervarianten maken aan weerszijden aangebrachte, geperforeerde wanden een flexibele aanbrenging van een touchmonitor mogelijk. Daarnaast kunnen Easyfix haken en houders, evenals verdere accessoires voor geperforeerde wanden uit onze catalogus worden aangebracht.

Het mastersysteem kan met extra slavekasten van willekeurige Tool24-hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd.

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected. Uitgiftesysteem voor middelgrote artikelen.

**Voordeel:****Hoffmann Group Connected**

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

**Toepassing:**

Automatisch uitgiftesysteem voor opslag en beheer, ook geschikt voor grote artikelen, zoals grotere PBM, elektrisch en handgereedschap of onze kunststof systeemkoffer L-BOXX®.

**Plaatsing:**

Aantal vakken x hoogte in mm: 12 x 220; 2 x 300

**Levering:**

Mastersysteem EN met touchscreen 22 inch, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket Basic, **besturingssysteem Engels.**

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Alle vakken zijn voorbereid op doorvoer van een stroomvoorziening via de techniekschacht.

De aansluiting van afzonderlijke laadinstallaties moet door de klant worden uitgevoerd.

De gewichtsgegevens in de technische gegevens hebben betrekking op kasten van het uitbreidingsstelsel, d.w.z. exclusief pc en beeldscherm.

Er zijn vakken met kijkvensters, individuele kleuren en afmetingen (vakmaten, kastbreedtes en -dieptes) mogelijk.

Neem contact op met uw adviseur!

---

**Technische beschrijving**

Hoogte	1965 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	200 kg
Breedte	800 mm
Aantal vakken	14
Belastbaarheid per vak	25 kg
Vak nuttige diepte	450 mm
Vak nuttige hoogte (1)	220 mm
Vak nuttige hoogte (2)	300 mm
Vak nuttige breedte	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
Aansluiting	Hoffmann Group Connected
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem