



Accu-slagschroefmachine, Type: M12FIWF12



Bestelgegevens

Bestelnummer	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.**
- **Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.**
- **Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.**

Met borgveer.

Voordeel:

Topmodel FUEL™.

Levering:

Inclusief 2xLi-ion-accu, lader, HD-box.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M12FIWF12-422X
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Gewicht	1,1 kg
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3200 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 1e niveau	339 Nm
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1100 min ⁻¹
Accuspanning	12 V
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal slagen 2e niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Accucapaciteit	2 Ah
Accucapaciteit	4 Ah
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s ²
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
-----------------------------------	-------------