

HOLEX**Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312906 160
GTIN	4062406154523
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:**DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Centreer-Ø B	125 mm
Hoogte met bekken H ₂	96,5 mm
Doorlaat E	42 mm
Gewicht	10 kg
Buiten-Ø A	160 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	64,5 mm
Maximaal toerental	3600 min ⁻¹
Centreerdiepte C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160	312971 160
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160	312986 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160	312976 160
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160	312981 160
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15