

HOLEX**Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312906 100
GTIN	4062406153892
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:**DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Gewicht	2,8 kg
Hoogte met bekken H ₂	67 mm
Buiten-Ø A	100 mm
Centreerdiepte C	3 mm
Doorlaat E	20 mm
Centreer-Ø B	70 mm
Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Hoogte zonder bekken H ₁	50 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattipe 100	312986 100
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattipe 100	312971 100
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15