

HOLEX**Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312906 200
GTIN	4062406154530
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:**DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Doorlaat E	55 mm
Gewicht	17,5 kg
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Centreer-Ø B	160 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Hoogte met bekken H ₂	104 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	75 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200	312976 200
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200	312981 200
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200	312986 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200	312970 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200	312971 200