

**Drieklaw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312911 100
GTIN	4062406154578
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971 – 312986.

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H ₂	67 mm
Doorlaat E	20 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	50 mm
Maximaal toerental	6300 min ⁻¹
Gewicht	2,8 kg
Buiten-Ø A	100 mm
Centreerdiepte C	3 mm
Centreer-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 100	312986 100
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 100	312971 100
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15