


Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201303 9
GTIN	4062406155490
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 13 mm

Totale lengte L: 66 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraalhoek	30 graden
Snijkant-Ø D_c	9 mm
Totale lengte L	66 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm

Aantal tanden Z	2
Schachtvorm	HB
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L_c	13 mm
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schachtfrees