


Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201303 11,7
GTIN	4062406155537
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 16 mm

Totale lengte L: 73 mm

Schacht-Ø D_s : 12 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	11,7 mm
Snijlengte L_c	16 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,06 mm
Totale lengte L	73 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tolerantie nominale Ø	e8

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Spiraalhoek	30 graden
Schacht-Ø D _s	12 mm
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Aantal tanden Z	2
Schachtvorm	HB
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schachtfrees