

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Hoekradius	1 mm
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,9 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		