


LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Type: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	221974 GG
GTIN	4960664741625
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,2 - 1,5 mm

ISO-code wisselplaat: LOGU 030310 ER-GM

Type: GG

Hoekradius: 1 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,6 mm

Technische beschrijving

Type	GG
ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Hoekradius	1 mm

Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		