


CNMG 120408, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Snedecndities	continu
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien