

**CNMG 120408, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 480 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 480 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien