


SNMG 120408, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 120408 CA515 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: CA515
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 510 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CA515

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien