


**SNMG 120408, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120408 CA515 Hoekradius: 0,8 mm  
 Soort: CA515  
 Spaanbreker: PS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeclassificatie	continu
Spaanbreker	PS
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA515

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien