

**CNMG 120404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien