


DNMG 150616, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150616 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: PH
 Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	PH

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien