

**CNMM 190616, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 190616 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PX

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien