

**DNMG 150608, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PS
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien