

**DCMT 070208, Soort: CA515****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260486 CA515 |
| GTIN | 4960664675937 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DCMT 070208 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: GK
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedecndities | continu |
| Spaanbreker | GK |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 390 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA515 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 070208 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |