

Garant**GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 5 stuks, TiAlN, voor schroefdraad: 13,51-15,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	125041 13,51-15,5
GTIN	4062406159856
Artikelklasse	11E

Omschrijving**Uitvoering:**

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.

Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.

Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij **zeer hoge voedingen**.

Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.

Tolerantie boor (nominale \varnothing): m7.

Tolerantie eerste niveau (nominale $\varnothing D_2$): h7.

Opmerking:

Nominale \varnothing en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	65 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Aantal tanden Z	3
Totale lengte L	115 mm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Voeding f in staal < 1100 N/mm ²	0,56 mm/omw,
$\varnothing D_2$ 2. Trap met afschuiving h7	16 mm

Traphoogte L ₁ min - max	15,5 - 33,75 mm
Nominale Ø D _c	13,51 - 15,5 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale Ø	m7
Tophoek	145 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek	90 graden
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG	geschikt	130 m/min	K
GGG	geschikt	80 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

nat minimaal

geschikt