

**CC.T 09T304, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien