

**DCMT 070202, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	GK
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien