

**VBMT 110304, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien