


WN.G 080408, Soort: CA515


Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WN.G 080408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm

 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien