

**VBMT 110308, Soort: CA515****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261176 CA515 |
| GTIN | 4960664678082 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

VBMT 110308 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | HQ |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 390 m/min |
| Hoofdtoepassing | P |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA515 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | VBMT 110308 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |