

**CCMT 09T302, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T302 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	GK
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien