

**WN.G 080404, Soort: CA515**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,8 mm
Spaanbreker	PS
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien