

Garant**CerRapid doorslijpschijf EXTRA DUN, staal, RVS, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563256 230
GTIN	4062406162351
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfscherpende **keramische korrel (CER)** en het speciaal afgestemde **hoogrendement-bindingsysteem** zorgen voor **extreem koel slijpen** en maken een **vele malen hogere slijpcapaciteit** mogelijk in vergelijking met conventionele doorslijpschijven (A).

- **Zeer hoge productiviteit dankzij uiterst snel doorslijpen.**
- **Optimale balans tussen extreem zacht snijgedrag met zeer geringe krachtsinspanning en een zeer lange levensduur.**

Specificatie:**CER30Q-BF.****Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Vorm	41
Specificatie	CER30Q-BF

Vormbeschrijving	recht
Schijf-Ø	230 mm
Schijfbreedte	2 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm

563990 76