

Garant**Transportwagen (leeg) met PU-wielen, Nuttige breedte mm / Model: 627/B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vastzetter) (Ø 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 925 mm

Grondvlak breedte: 675 mm

Grondvlak diepte: 1100 mm

Nuttige breedte: 627 mm

Aantal draagrails (1 niveau): 4

Aantal gereedschapsdragers (1 niveau): 7

Technische beschrijving

Diepte	1100 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau)	7
Model	B
Nuttige breedte	627 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Materiaal wiel	PU
Breedte	675 mm
Aantal draagrails (1 niveau)	4
Wiel-Ø	160 mm
Hoogte	925 mm
Grondvlak breedte	675 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Grondvlak diepte	1100 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Aflegvak met deksel voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm	970175 627
Aflegvak voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm	970170 627