

**KÄRCHER****Nat- en droogzuiger, Artikelomschrijving producent: NT55T2ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Artikelklasse	07C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige universele **nat- en droogzuigers** met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoirehouder aan het apparaat. **Automatische uitschakeling** bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.

- **Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.**
- **Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.**
- **Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma's worden geschakeld.**
- **Industriële zuiger van topkwaliteit met 2 onderhoudsvrije zuigturbines en doorontwikkeld, automatisch filterreinigingssysteem Tact<sup>2</sup> voor continu werken zonder onderbrekingen.**
- **Ook uitstekend geschikt voor het verwijderen van grote hoeveelheden fijn stof tot grover vuil en vloeistoffen.**
- **Voor het leegmaken kan het edelstalen reservoir volledig uit de wielenunit worden verwijderd en apart naar de afvalbrenghaas worden gebracht.**
- **Antistatisch systeem (aarding tot de zuigslangaansluiting) en beschermklasse I.**
- **Robuust reservoir van 55 liter met bumper en metalen zwenkwielen.**

**Levering:**

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2×0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

**Opmerking:**

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

## Technische beschrijving

Geschikt voor fijn stof	ja
Luchtvolumestroom	2×74 l/s
Geluidsproductie	73 dB(A)
Fabrikantnummer	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I
Wattage	2760 W
Filterreiniging	Tact <sup>2</sup> automatische filterreiniging
Kabellengte	10 m
Antistatisch systeem	ja
Lengte	710 mm
Gewicht	45 kg
Stofklasse – zuiger	L
Breedte	570 mm
Aantal turbines	2
Vacuüm	254 mbar
Nominale aansluitwijdte	40 mm
Hoogte	1070 mm
Inhoud van de bak	55 l
Zuigslanglengte	4 m
Filtersysteem	Vlakgevouwen filter
Bijzonderheid	Edelstalen reservoir, antistatisch, beschermklasse I
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

---

## Accessoires

Voegenzuigmond smal, 13 mm Nominale aansluitwijdte  
DN40

078528 DN40

Schuin rubberen mondstuk Nominale aansluitwijdte DN40

078527 DN40