

Garant GRIDLINE

**ESD-montagewagen compleet met lades verrijdbaar, 26×24G, Hoogte mm/
aantal lades: 685/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde **geleidende** bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Compleet met lades 26×24G. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen.

Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 100, 150

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Aarding gebeurt via wielen.**

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	400 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige diepte	600 mm
Breedte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	24
ComfortClose	nee
Lades nuttige breedte	650 mm
Hoogte	685 mm
met arolrand	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
ESD-uitrusting	ja
Diepte	700 mm
Aantal lades	4
Niet-strepend loopvlak	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Gewicht	102 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26×24G

Producttype

Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21

914227 HU21