

Garant GRIDLINE

**ESD-legbordenkast Met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Aantal verticale secties: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972380 1000
GTIN	4062406180720
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

ESD-controles worden volgens DIN EN 61340-5-1 uitgevoerd. Een meting van de weerstand tegen een geschikt aardingspunt wordt met de grenswaarde  $R_{gp} < 1G\Omega$  uitgevoerd. Legborden hebben **ESD-poedercoating**. De kunststof voeten van de kast zijn niet ESD-geleidend. Daarom moet het aardingspunt van de kasten met de aarding van het gebouw worden verbonden.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De levering is exclusief beschermende ESD-verpakking. De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	56 kg
---------	-------

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	35 kg
Diepte in G	20
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte	1000 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	40
Aantal legborden	2
Handgreep positionering	boven
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------