

Garant**GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, ongecoat, Ø e8 DC: 3Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	201070 3M
GTIN	4062406185008
Artikelklasse	11Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurig gebalanceerd gereedschap, bijzonder geschikt voor gebruik met **sneldraaiende spindels**. Speciale geometrie voor geoptimaliseerde spaanafvoer dankzij **nieuw ontwikkelde balanceerprocedure**.

Zeer rustige loop voor een **uitstekende oppervlaktekwaliteit**.

Technische beschrijving

Totale lengte L	50 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Spiraelhoek	30 graden
Vrijloop-Ø D ₁	2,8 mm
Snijlengte L _c	6 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	9 mm
Snijkant-Ø D _c	3 mm
Aantal tanden Z	1
Balanceerkwaliteit met schacht	G 1,8 met HA
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,03 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,05 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Schacht	cilinderschacht
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Hoekfasehoek	90 graden
Serie	Master Alu
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	130 m/min	N
PA 66	geschikt	150 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	180 m/min	N
Cu	geschikt	140 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------