

Ansell**Elektricienshandschoenenpaar RIG0011Y, 500 V AC, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094917 9
GTIN	76490055424
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Isolerende veiligheidshandschoenen van **natuurrubberlatex** ter bescherming tegen elektrische risico's. Anatomische pasvorm voor maximaal draagcomfort en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De grotere manchetten maken veilig erin plaatsen van mouwuiteinden mogelijk. **PBM-categorie III**, met keuringsstempel.

Voor werkzaamheden in spanningsbereiken **tot 500 V, klasse 00**.

Opmerking:

Uitvoering met lengte 360 mm, dikte 0,5 mm, kleur zwart verkrijgbaar onder nr. 094918.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Inhoud	1
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Gewicht	72 g
Productnaamattribuut	500 V AC
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Dragermateriaal	Natuurrubberlatex
Maximale spanningsbeveiliging	500 V
Lengte	280 mm
Kleur	geel
Veiligheidsklasse	00
EN 60903	AZC
Producttype	Elektricienshandschoenen