

Garant
GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, ongecoat, Ø e8 DC: 10Mmm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201070 10M
GTIN	4062406186395
Artikelklasse	11Z

Omschrijving
Uitvoering:

Uiterst nauwkeurig gebalanceerd gereedschap, bijzonder geschikt voor gebruik met **sneldraaiende spindels**. Speciale geometrie voor geoptimaliseerde spaanafvoer dankzij **nieuw ontwikkelde balanceerprocedure**.

Zeer rustige loop voor een **uitstekende oppervlaktekwaliteit**.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	34 mm
Schacht	cilinderschacht
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	85 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,08 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	1
Vrijloop-Ø D_1	9,2 mm
Spiraelhoek	30 graden
Snijlengte L_c	26 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,1 mm

Balanceerkwaliteit met schacht	G 1,8 met HA
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Serie	Master Alu
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	130 m/min	N
PA 66	geschikt	150 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	180 m/min	N
Cu	geschikt	140 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt
Dienstverlening	

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------