



## Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 24-delig, Type: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	634316 12
GTIN	4018754260447
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen- / buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 637000.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M12.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Levering:

Doppen 12-kant resp. 6-kant: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Doppen voor bougies: 1 St. nr. 637310 maat 16

Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637600 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700

Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm

Cardangewricht: 1 St. nr. 636200

Ratel: 1 St. nr. 635000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel

Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-10 mm
Aantal delen	24
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-19 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	413 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637600 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 3 mm	637600 3
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637600 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637600 8
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637310 16
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637600 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637600 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637600 5
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75