

**Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S11M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Artikelklasse	9SA

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel goederenuitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. De mastersystemen zijn uitbreidbaar met optionele uitbreidingskasten (slavesysteem). Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd.

Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.

Toepassing:

Automatisch goederenuitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en accessoires.

Inhoud:

Indelingsmateriaal: 10× 960310_4+18; 1×960330_3+14

Indeling:

Aantal lades × ladefronthoogte: 1 Technieklade

10×75 mm; 1×150 mm

Levering:

Mastersysteem: Goederenuitgiftekast met 11 lades 36×36 E, touchscreen, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket BASIC en indelingsmateriaal.

Levering:

Touchscreen 22 inch; barcodescanner; pc inclusief softwarepakket BASIC

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75 kg

Plaatsingsvlak: 4 m²

Hoogte: 1390 mm

Breedte: 717 mm

Diepte: 750 mm

Lades nuttige breedte: 612 mm

Lades nuttige diepte: 612 mm

Technische beschrijving

Plaatsingsvlak	4 m ²
Indeling in een lade	36x36 E
Hoogte	1390 mm
Aantal lades	11
Lades nuttige breedte	612 mm
Gewicht	249 kg
Breedte	717 mm
Diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	612 mm
Type	Basis masterkast compleet
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

