

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

**Voordeel:**

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

**Technische beschrijving**

Schroef voor klemwig	229721
Maximale buiten-Ø $D_{max}$	169 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	63 mm
Snijkant-Ø $D_c$	160 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1106

Klemwig	229720
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	22
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720