


Garant
POMX 0704ZESR R, HB9715, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	213131 HART
GTIN	4045197743244
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 3,61 mm

Voeding f_z per tand: 0,5 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,5 mm
Type	HART
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3,61 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 0704ZESR R
Soort	HB9715
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	40 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
GG(G)	geschikt	300 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		