

n-gineric

Intelligente roterende sensoren met hoekmeting, ng-eTTR, maximaal draaimoment: 2Nm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	654379 2
GTIN	2050001941534
Artikelklasse	66E

Omschrijving**Uitvoering:**

Roterende sensoren voor **directe aansluiting** op notebook, pc of tablet-pc zijn contactloos en dus slijtvast.

Extreem hoge meetresolutie van draaimoment (1/10000-ste van het nominale meetbereik).

Tot maat 20 met 1/4 inch 6-kant, vanaf maat 50 met 4-kant.

Met eTTR / USB-A-aansluiting (voor robuuste kabels met schroefstekker). Meetnauwkeurigheid $\pm 0,2\%$.

Voordeel:

- **Uiterst compacte constructie.**
- **Intelligent digitaal meten – zonder conventioneel meetinstrument.**
- **Zeer flexibel dankzij verschillende aansluitingen: USB, ethernet voor communicatie van meetgegevens en ng-Link voor de aansluiting van randapparatuur uit het n-gineric-programma.**
- **Tot 2 Nm meetbereik met geïntegreerde mechanische overbelastingsbeveiliging.**

Toepassing:

- **Voor het nauwkeurig meten en vastschroeven met 100%-controle in de productie.**
- **Voor controle en analyse van schroefverbindingen.**
- **Voor het kalibreren en controleren van met de hand geleid en stationair schroefgereedschap.**

Opmerking:

Levering **zonder** signaalkabel; USB-kabel onder nr. 654378.

DAkS-kalibratie op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	0,2 - 2 Nm
Hoekresolutie	0,1 graden
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 0,2$ %
maximaal draaimoment	2 Nm
Uitgangzeskant	1/4 inch
Aandrijfzeskant	1/4 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaihoek	$\pm 0,5$ graden
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent