

Garant**Machinetap DIN 376, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134980 M3
GTIN	4045197745651
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Alle maten = DIN 376 (= schacht-Ø smaller toelopend)** – voor grotere bewerkingsdieptes.**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D _s	2,2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	3 mm
Totale lengte L	56 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,5 mm
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden

Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraelhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		