

**Cirkelzaagblad expert for Steel, Blad-Ø D: 210mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	583910 210
GTIN	3165140737708
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor **bewerking van staal**. Speciale verankering van de HM-tanden in het stamblad voorkomt uitgebroken tanden. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand (met fase), neutrale spaanhoek. Voor met de hand geleide metaal-droogzagen.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Ø	210 mm
Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	48

Snedebreedte B	2 mm
Producttype	Cirkelzaagblad