

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M48X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M48X1,75
GTIN	4062406198817
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 28 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadsoort	MF
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	48 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	46,25 mm
Draaddiepte	144 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-Ø D _s	36 mm
Totale lengte L	250 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,75 mm
Draadafmeting	M48x1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap