


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2241 5
GTIN	4062406198947
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202241.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,02 mm
Totale lengte L	57 mm
Spiraelhoek	45 graden
Snijlengte L _c	10 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø D _c	5 mm

Aantal tanden Z	3
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,015 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees \varnothing e8 DC 5 mm	202241 5
------------------------------------	----------

