


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2241 6
GTIN	4062406198954
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

**Als nr. 202241.**

**Toepassing:**

Voor het ruwen en nafrezen.

**Technische beschrijving**

Snijlengte $L_c$	12 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezes in aluminium kortspanend	0,025 mm
Spiraelhoek	45 graden
Tolerantie nominale $\varnothing$	e8
Snijkant- $\varnothing D_c$	6 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm

Voeding $f_z$ voor kanten in aluminium kortspanend	0,03 mm
Totale lengte L	57 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

## Accessoires

VHM-frees $\varnothing$ e8 DC 6 mm	202241 6
------------------------------------	----------

