


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2242 10
GTIN	4062406199067
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202242.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L_c	30 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,05 mm
Totale lengte L	85 mm
Spiraelhoek	45 graden
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,04 mm

Snijkant-Ø D _c	10 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 10 mm	202242 10
-------------------------	-----------

