


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202242.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	24 mm
Spiraelhoek	45 graden
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-Ø D_s	8 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,04 mm

Totale lengte L	70 mm
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend	0,03 mm
Aantal tanden Z	3
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees \varnothing e8 DC 8 mm	202242 8
------------------------------------	----------

