



VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 1mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2307 1
GTIN	4062406199104
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Als nr. 202307.

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	3 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Totale lengte L	50 mm
Aantal tanden Z	3
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	1 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	3 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schachtvorm	HA
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 1 mm

202307 1