

**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2307 2
GTIN	4062406199142
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.**Als nr. 202307.****Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Aantal tanden Z	3
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø $D_c$	2 mm
Spiraelhoek	45 graden
Schacht-Ø $D_s$	3 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schachtvorm	HA
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Snijlengte $L_c$	5 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	50 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfreesen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

---

## Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 2 mm

202307 2